


ZCZY-CSES 组合式超大容量二氧化碳振荡培养箱



性能概述



独特性能

- ◆ 一层、二层或三层叠加组合，以最小的占地面积为用户提供最大的使用空间
- ◆ 三维一体的偏三轮驱动，运转平滑、稳定、耐久、可靠
- ◆ 具有超温报警功能及异常情况自动断电功能
- ◆ 具有断电恢复功能，避免因停电、死机而造成的数据丢失问题
- ◆ 流线型外观，美观大方；内衬采用圆弧形（R角）镜面不锈钢设计，便于清洁，不易滋生细菌、防腐蚀；外壳采用静电喷漆
- ◆ 别具一格的门设计，不锈钢无螺丝固定，整体更加美观、整洁，下两层为下翻式开门，第三层为上翻式开门，摇板可自由抽出，方便装卸摇瓶，每层可独立控制，各层可在不同温度转速下同时运转或根据需要运转一层、二层或三层
- ◆ 精选优质进口压缩机、无环保制冷剂，噪音低、制冷效果好，确保设备在低温状态下长时间稳定运行
- ◆ 配备过滤器磁环，减少外界和自身对机器稳定性的干扰
- ◆ 人性化设计的开门即停功能，使用更加安全便捷
- ◆ 具有紫外线灭菌功能

- ◆ 门加热温度可调
- ◆ 在线 APP 远程监控（选配）
- ◆ 采用进口红外线 CO₂ 传感器，自动控制 CO₂ 浓度，反应灵敏，精度高，配置一套控制器、电磁阀、减压阀
- ◆ 内置控湿，控湿范围在环境湿度到 95%，摇床内腔底部可进行全方位无死角冲洗，无需专用工具，清理方便
- ◆ 特殊的制冷工艺，制冷量可调节，温度控制更加精准
- ◆ 独特定时除霜功能，1~89 分钟可自由设定，除霜间隔 30~600 分钟可调，能确保长时间在低温状态下运行时蒸发器不结冰
- ◆ LCD 触摸屏，设定温度、湿度、CO₂ 浓度、转速、时间和实测温度、转速、剩余时间在同一界面显示，不用相切换界面，观察更直观；操作界面加密锁定功能，杜绝重复操作和人为误操作；可自由设定摇板正转或反转；强制对流的风扇常开或自动；
- ◆ 拥有数据记录功能，每分钟记录一次数据，可记录近三个月的数据，并且可显示温度、CO₂ 浓度曲线、湿度曲线、速度曲线，方便数据的分析；有 USB 接口，可将上述数据导出并保存
- ◆ 右侧为一体模具化设计，上方 7 寸真彩触摸屏，中部白板设计，下方透明插页框方便用户进行使用登记和保留播放使用记录
- ◆ 右侧散热板及开关为一体模具化设计，美观大方；内腔主体结构均为 304 全不锈钢设计
- ◆ 单层摇床一瓶 CO₂ 气体（20kg）正常开关门状态下可使用不少于 35 天，如果不开门状态下使用 145 天左右
- ◆ 标配自由拉伸内嵌布制遮光帘，反复拉伸，不易损坏，完全避光，避免外部光照对培养的影响
- ◆ 夹具为一次成型塑胶夹具，方便单手取放样品瓶

技术指标

品名	组合式超大容量二氧化碳振荡培养箱		
型号	一层 ZCZY-ASES, 二层 ZCZY-BSES, 三层 ZCZY-CSES	对流方式	强制对流
空载振荡频率	10-250rpm	控制方式	P. I. D 微电脑智能控制
振荡频率精度	±1rpm	最大容量(不锈钢夹具)	单层 250ml×77 或 500ml×45 或 1000ml×28 或 2000ml×18 或 2800ml×12
摇板振幅	φ50mm (标配)、φ26mm (选配)	最大容量(塑胶夹具)	单层 250ml×66 或 500ml×45 或 1000ml×28 或 2000ml×18
温控范围	4~60°C (在室温 23°C~25°C)	定时范围	0-999.9 小时
温度调节精度	±0.1°C	摇板尺寸(长×宽)	单层 1000mm×630mm
温度均匀度	±0.5°C (at 37°C)	标准配置	万能夹具(固定夹具可选)
湿度控制范围	环境湿度到 95%	电 源	AC220±10%、50~60Hz
湿度控制精度	5%	外型尺寸(长×宽×高)	一层 1430mm×895mm×630mm 二层 1430mm×895mm×1185mm 三层 1430mm×895mm×1740mm
湿度调节精度	1%	空载重量(约)	一层 282kg、二层 526kg、三层 758kg
夹具板到顶部距离	345mm	噪 音	低于 55dB
显示方式	LCD (触摸屏)		




- 组合式 超大容量
- 三维一体
- 超温报警
- 断电恢复
- 人性化设计
- 紫外线灭菌
- 门加热可调
- APP远程监控(选配)



7寸真彩触摸屏
白板设计透明插页框



一体模具化设计



自由拉伸内嵌布制遮光帘